

次亜塩素酸ナトリウム 0.1%液を
「必要なときにすぐ」つくれます

ミニクロペット® WR

ピューラックス専用希釈装置「ミニクロペットWR」は、
塩素濃度 0.02% (200mg/L) ~ 0.1% (1000mg/L) の次亜塩素酸ナトリウム希釈液を
水道の蛇口を使用して連続供給することができる装置です。
レバーの開閉で容易に水道水と希釈液を切り替えることができます。

ピューラックス
専用



調整ダイヤル

指定の濃度位置に合わせやすい
形状になっています



計量器本体



0.1%
(1000mg/L)

0.05%
(500mg/L)

0.02%
(200mg/L)

Wide
Range

ウイルス対策に
最適

エジェクター



エジェクターコック


ミニクロペット WR の主な特長

誤使用防止に有効な
エジェクターコック

調整ダイヤルで
濃度切替が簡単

電源不要で
安全

ボトル
(ピューラックス)



ピューラックス専用タンク
(ミニクロペット用)

株式会社 オーヤラックス

使用例

施設分類	ピューラックス 希釈液濃度	0.02% (200mg/L)	0.1% (1000mg/L)
医療施設・福祉施設		施設内の設備や器具類の消毒に (日常の感染防止対策)	医療器具の消毒・便尿器の消毒に (血液、体液、排泄物等の処理)
ホテル・レストラン等		施設内の設備や器具類の消毒に (日常の衛生管理)	床などの消毒に (緊急清掃時・吐物等の処理)

特長

- 計量カップを使わず希釈が**簡単**
- **正確**に希釈し、ムダが**無く経済的**
- 電源不要で**安全**

その他の特長

- 希釈濃度設定が自在
- 錆びない樹脂製ボディ
- 希釈されている状態を
目視で確認可能
- 手のひらサイズの
シンプル設計
- 取付が容易

設置環境

誤使用を防ぐなど安全にご使用いただくために、また適切な取付や設定が必要となりますため、原則として設置を希望されます現場へお伺いさせていただきます。あらかじめご了承ください。

○ ご使用できる給水設備

エジェクター給水圧力 0.02 ~ 0.05 MPa

先端が膨らんだ
丸型蛇口



φ16mm、
φ19mm

先端の泡沫キャップ
がはさるネジ式



ネジ径22mm

先端が平らな
丸型蛇口※



※ オプションの固定
リングが必要です。
詳しくはお問合せ
ください。

✕ ご使用できない給水設備

蛇口が下記のタイプの場合は交換が必要です。
尚、混合水栓には使用できません。

先端の下がり
10mm以下



蛇口の口径が
25mm以上



変形蛇口
[先端角型] [先端槽型]



シャワー付き
蛇口



注意：ご使用時は液体が飛散しないようご注意ください。

製品構成

製品名	ミニクロペットWR	ミニクロペット取付セット
部品構成	計量器本体 エジェクター	薬液ボトル (1.8L) チューブ類 他必要備品
本体寸法	W85×H150×D34 (mm)	
本体質量	約280g	
梱包寸法	W225×H70×D95 (mm)	W320×H150×D155 (mm)
梱包質量	約410g	約450g

ミニクロペット取付セットについて

はじめてご使用になる際は必要になります。
(「ミニクロペット ver.3」の取付に使用するものと同じ製品です。)

計量器本体



エジェクター



次亜塩素酸ナトリウム 6%液

殺菌消毒剤 ピューラックス®

安定性に優れ、確実な殺菌効果を得られる
次亜塩素酸ナトリウム 6%液です。
用途が幅広く感染症対策や食品衛生にお使い
いただけます。



株式会社 オーヤラックス

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
TEL. 03(3263)6201[代表]

<https://www.oyalox.co.jp>

大阪支店 TEL. 06(6358)2291
札幌支店 TEL. 011(271)1585
釧路フロント TEL. 0154(44)1101
仙台営業所 TEL. 022(264)1231
福島営業所 TEL. 024(932)7895
北関東営業所 TEL. 028(635)4970
水戸営業所 TEL. 029(225)4108

埼玉営業所 TEL. 048(651)7123
千葉営業所 TEL. 043(266)6151
横浜営業所 TEL. 045(201)4835
山梨営業所 TEL. 055(228)1158
北陸営業所 TEL. 076(223)1336
名古屋営業所 TEL. 052(211)6221
京都営業所 TEL. 075(314)0991

岡山営業所 TEL. 086(272)5701
広島営業所 TEL. 082(227)7831
高松営業所 TEL. 087(834)0501
松山営業所 TEL. 089(923)9801
福岡営業所 TEL. 092(721)1935

オーヤラックスグリーンサービス(株) TEL. 042(488)8211
新潟オーヤラックス販売(株) TEL. 025(283)1851
山陰オーヤラックス販売(株) TEL. 0857(36)0271
東京工場 TEL. 042(661)4436



東京工場(機械製造部門)は、
ISO9001:2015 認証取得工場です。